

Product data sheet

Characteristics

A9N26946

Izklopilna tuljava MX za Acti9 Shunt MX plus 1 OF, 220 do 415 V AC/DC



Glavno

Ponudba izdelkov	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Sprostitev izklopa s stikalom OC
Kratko ime naprave	MX + O
Sestava signalnih kontaktov	1 C/O
[In] Nazivni tok	3 A pri 415 V, AC 6 A pri ≤ 240 V, AC
[Uc] Krmilna napetost	100 do 415 V AC 50/60 Hz 110 do 130 V DC
9 mm rastri	2

Komplementarno

Združljivost serije/obsega	Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 C120 Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C60H-DC Acti 9 Acti 9 C60NA-DC Acti 9 Acti 9 C60PV-DC Acti 9 Acti 9 DPN Vigi Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Acti 9 ID C40 Acti 9 Acti 9 IDc Acti 9 Acti 9 ITG40 Acti 9 Acti 9 ID Acti 9 Acti 9 DPN
Lokalno signaliziranje	Akcijski indikator
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka	Zgoraj: Da
Višina	82,5 Mm
Širina	18 Mm
Globina	73,5 Mm
Teža izdelka	65 G
Barva	Bela
Priključki - terminali	Vijačni priključek (Dno) - 2 kabel/i1,5 mm² - Prilagodljiv Vijačni priključek (Dno) - 2 kabel/i1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico Vijačni priključek (Dno) - 1 kabel/i0,5...2,5 mm² - Togo
Dolžina blankiranja žice	9 Mm zaDno povezava
Zatezni moment	1 N.M Dno
Kompatibilnostna koda	MX + O

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	ASTA[RETURN]ASEFA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA
Tropikalizacija	2 v skladu s/z EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	8,000 Cm
Paket 1 Širina	3,000 Cm
Paket 1 Dolžina	9,300 Cm
Paket 1 Teža	70,000 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	8
Paket 2 Višina	8,700 Cm
Paket 2 Širina	10,000 Cm
Paket 2 Dolžina	26,500 Cm
Paket 2 Teža	624,000 G
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	72
Paket 3 Višina	30,000 Cm
Paket 3 Širina	30,000 Cm
Paket 3 Dolžina	40,000 Cm
Paket 3 Teža	6,103 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------