

Product data sheet

Characteristics

A9N61654

C60PV-DC - 2P - 2 A - 800 V - karakt. C



Glavno

Serijska izdelka	C60
Izdelek ali sestavni del	Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave	C60PV-DC
Opis polov	2P
Število zaščitnih polov	2
Tip omrežja	DC
Koda krivulje	C
Kategorija uporabe	Kategorija A v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2

Komplementarno

[In] Nazivni tok	2 A
Voltage Drop	5104 MV 2552 mOhm 10,2 W 2 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	800 V DC
Magnetna meja izklopa	8,5 x In
Izklopna zmogljivost	3 KA Icu pri 650 V DC 1,5 KA Icu pri 800 V DC
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost	1,5 KA 100 % - 800 V DC 3 KA 100 % - 650 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	1000 V DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV
Polarity sensitivity	No (can protect against bi-directional current)
Indikacija položaja kontakta	Da
Tip krmiljenja	Preklop
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastr	8
Višina	132,7 Mm
Širina	72 Mm
Globina	77,4 Mm
Teža izdelka	0,545 Kg
Barva	Bela
Mehanska vzdržljivost	20000 Ciklov
Električna vzdržljivost	1500 Ciklov L/R = 2 ms
Opis možnosti za zaklepanje	Zaklepanje v položaju OFF
Priključki - terminali	Tunelski terminal (Navzdol) 1...25 mm² Togo Tunelski terminal (Navzdol) 1...16 mm² Prilagodljiv Vnaprej ožičen kabel (Navzgor)
Dolžina blankiranja žice	14 Mm
Zatezni moment	2,5 N.M
Tržni segment	Majhno komercialno Stanovanjska
Kompatibilnostna koda	C60PV-DC

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-2
Stopnja onesnaženosti	2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	8 Cm
Paket 1 Širina	7,5 Cm
Paket 1 Dolžina	13,6 Cm
Paket 1 Teža	572 G
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	30
Paket 2 Višina	30 Cm
Paket 2 Širina	30 Cm
Paket 2 Dolžina	40 Cm
Paket 2 Teža	17,174 Kg
Embalažna enota Paketa 3	PAL
Število enot v Paketu 3	240
Paket 3 Višina	15 Cm
Paket 3 Širina	80 Cm
Paket 3 Dolžina	60 Cm
Paket 3 Teža	2493,92 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------