

Product data sheet

Characteristics

A9S65191

Acti9 - iSW stikalo - 1P - 100 A - 240 V



Glavno

Skupina izdelkov	Acti9
Ime izdelka	Acti 9 iSW
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Kratko ime naprave	ISW
Aplikacija naprave	Izolacija Krmiljenje
Opis polov	1P
Kategorija uporabe	AC-22A
Primerno za izolativnost	Da

Komplementarno

Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	100 A pri 240 V AC 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	240 V AC 50/60 Hz
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok	5 KA Samo odklopnik s stikalom
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	1500 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV
Tip krmiljenja	Preklop
Lokalno signaliziranje	Indikacija ON/OFF
Indikacija položaja kontakta	Da
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka	Zgoraj ali spodaj: Da
9 mm rastr	2
Višina	85 Mm
Širina	18 Mm
Globina	73 Mm
Barva	Bela
Mehanska vzdržljivost	20000 Ciklov
Električna vzdržljivost	10000 Ciklov
Povezave - terminali	Tunelski tip terminalov (Zgoraj ali spodaj) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - Togo Tunelski tip terminalov (Zgoraj ali spodaj) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - Prilagodljiv Tunelski tip terminalov (Zgoraj ali spodaj) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice	14 Mm
Zatezni moment	3,5 N.M

Okolje

Standardi	IEC 60947-3 EN 60947-3
IP stopnja zaščite	IP20
Stopnja onesnaženosti	3
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	7,500 Cm
Paket 1 Širina	1,800 Cm
Paket 1 Dolžina	9,500 Cm
Paket 1 Teža	85,000 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	12
Paket 2 Višina	8,000 Cm
Paket 2 Širina	9,800 Cm
Paket 2 Dolžina	22,000 Cm
Paket 2 Teža	1,077 Kg
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	132
Paket 3 Višina	30,000 Cm
Paket 3 Širina	30,000 Cm
Paket 3 Dolžina	40,000 Cm
Paket 3 Teža	12,125 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------