

Product data sheet

Characteristics

BMXNOE0100

Ethernet modul M340 - flash pomnilniška
kartica - 1 x RJ45 10/100



Glavno

Serijska izdelka	Modicon M340 programabilna platforma
Izdelek ali sestavni del	Ethernet TCP/IP omrežni modul
Koncept	Prozorno
Integriran tip povezave	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbitov/s 1 zavij par Transparenten razred B30
Zaščitna obdelava	TC

Komplementarno

Komunikacijska storitev	Upravljanje s pasovno širino Urejevalnik podatkov (preko računalniškega terminala) FDR strežnik Rack viewer Skrbnik omrežja SNMP Globalni podatki I/O skeniranje Modbus TCP sporočanje Konfigurabilni spletni strežnik
Ethernet vhod	10BASE-T/100BASE-TX
Opis pomnilnika	Priložena Flash pomnilniške kartice (BMXRWSC016M)
Uporaba pomnilnika	Shranjevanje aplikacije Aktiviranje standardnega spletnega strežnika
Napajanje	Notranje napajanje preko stojala
Oznaka	CE
Lokalno signaliziranje	ZaAktivnost na Ethernet omrežju(ETH ACT) 1 LED (Zelena) ZaProcesor teče (RUN) 1 LED (Zelena) ZaStanje Ethernet omrežja (ETH STS) 1 LED (Zelena) ZaHitrost podatkov (ETH 100) 1 LED (Rdeča) ZaNapaka pomnilniške kartice (CARD ERR) 1 LED (Rdeča) ZaProcesorska ali sistemska napaka (ERR) 1 LED (Rdeča)
Tip krmiljenja	Ponovni zagon, tipka RESET
Poraba toka	90 mA pri 24 V DC
Format modula	Standard
Teža izdelka	0,2 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...60 °C
Relativna vlažnost	10...95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite	IP20
Direktive	2014/35/EU - direktiva nizke napetosti 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,100 Cm
Paket 1 Širina	11,000 Cm
Paket 1 Dolžina	11,500 Cm
Paket 1 Teža	235,000 G
Embalažna enota Paketa 2	S02
Število enot v Paketu 2	15
Paket 2 Višina	15,000 Cm
Paket 2 Širina	30,000 Cm
Paket 2 Dolžina	40,000 Cm
Paket 2 Teža	3,868 Kg

Trajnost ponudbe


Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Modules Mounted on Racks

Dimensions



- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
- (2) With FCN connector.
- (3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81