

Product data sheet

Characteristics

LA4KE1E

TeSys K - dušilni modul - varistor - 32 do 48 V



Glavno

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	LA4K
Izdelek ali sestavni del	Zaviralni modul
Združljivost izdelkov	LC1K LP1K LP4K CA2K CA3K

Komplementarno

Lokacija montaže	Prednja stran
Montažni način	Konektor za spenjanje
Tehnologija dušilke	Varistor (limitator konice)
[Uc] Krmilna napetost	32 do 48 V DC 32 do 48 V AC
Najvišja maks. napetost	2 Uc
Lokalno signaliziranje	LED
Količina na set/komplet	Komplet 5
Višina	26 Mm
Širina	6 Mm
Globina	22 Mm
Teža izdelka	0,01 Kg

Okolje

Standardi	UL 60947-5-1 CSA C22.2 št. 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	UL[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]UKCA
IP stopnja zaščite	IP2x v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava	TC v skladu s/zIEC 60068 TC v skladu s/zDIN 50016
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...80 °C

Embalazna enota

Embalazna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,800 Cm
Paket 1 Širina	5,200 Cm
Paket 1 Dolžina	4,200 Cm
Paket 1 Teža	4,400 G
Embalazna enota Paketa 2	BB1

Število enot v Paketu 2	5
Paket 2 Višina	2,800 Cm
Paket 2 Širina	5,200 Cm
Paket 2 Dolžina	4,200 Cm
Paket 2 Teža	26,000 G
Embalažna enota Paketa 3	S01
Število enot v Paketu 3	420
Paket 3 Višina	15,000 Cm
Paket 3 Širina	15,000 Cm
Paket 3 Dolžina	40,000 Cm
Paket 3 Teža	2,563 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------