


Product data sheet

Characteristics

METSECT5DH150

Tokovni transformator 1500/5 dvo navitni, za zbiralko 38 x 102



Glavno

Skupina izdelkov	PowerLogic
Ime izdelka	CT
Izdelek ali sestavni del	Tokovni transformator
Sekundarni tok	5 A
Razred točnosti	Razred 0.5 12 VA Razred 1 15 VA
Maksimalni [In] nazivni tok	1500 A

Komplementarno

Tip tokovnega transformatorja	Tropikaliziran za zbiralko
Razmerje tokovnega transformatorja	1500/5
[Ith] običajni prostozračni termični tok	60 KA
Dinamični odvodni tok	2,5 Ith
Maksimalen varnostni faktor	5
[Ue] Nazivna operativna napetost	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	3 KV
Montažni način	Izoliran zaklepni vijak
Montažna podpora	Zbiralka
Širina	Zunaj: 98 mm Notranji: 40 mm
Višina	Zunaj: 129 mm Notranji: 103 mm
Globina	Okvir : 40 mm Skupaj : 75 mm
Teža izdelka	0,576 Kg
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	3 KV
Razred električne izolacije	Razred B
Odpiranje zbiralk	102 x 38
Tesnjenje	Z

Okolje

Standardi	VDE 0414 IEC 61869-2
Certifikati izdelkov	CE
IP stopnja zaščite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	10,6 Cm
Paket 1 Širina	10,3 Cm
Paket 1 Dolžina	13,8 Cm
Paket 1 Teža	570,0 G
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	12
Paket 2 Višina	30,0 Cm
Paket 2 Širina	30,0 Cm
Paket 2 Dolžina	40,0 Cm
Paket 2 Teža	7,327 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.