

## Product data sheet

### Characteristics

# METSECT5MA020

Tokovni transformator z nosilcem DIN 200/5 za kable dim. 27 , 10 x 32 15 x 25



### Glavno

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Skupina izdelkov            | PowerLogic                           |
| Ime izdelka                 | CT                                   |
| Izdelek ali sestavni del    | Tokovni transformator                |
| Sekundarni tok              | 5 A                                  |
| Razred točnosti             | Razred 0.5 pri 4 VA<br>Razred 1 7 VA |
| Maksimalni [In] nazivni tok | 200 A                                |

### Komplementarno

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tip tokovnega transformatorja                | Tropikaliziran za zbiralko in kabel                          |
| Razmerje tokovnega transformatorja           | 200/5                                                        |
| [Ith] običajni prostozračni termični tok     | 12 KA                                                        |
| Dinamični odvodni tok                        | 2,5 Ith                                                      |
| Maksimalen varnostni faktor                  | 5                                                            |
| [Ue] Nazivna operativna napetost             | < 720 V AC 50/60 Hz                                          |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost             | 3 KV                                                         |
| Montažni način                               | Konektor za spenjanje<br>Z vijaki<br>Izoliran zaklepni vijak |
| Montažna podpora                             | DIN letev<br>Zbiralka<br>Montažna plošča                     |
| Širina                                       | Zunaj: 56 mm                                                 |
| Višina                                       | Zunaj: 80 mm                                                 |
| Globina                                      | Okvir : 43 mm<br>Skupaj : 63 mm                              |
| Premjer                                      | 27 Mm                                                        |
| Teža izdelka                                 | 0,318 Kg                                                     |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 3 KV                                                         |
| Razred električne izolacije                  | Razred B                                                     |
| Zunanji premer kabla                         | 27 Mm                                                        |
| Odpiranje zbiralk                            | 32,5 x 10,5<br>25,5 x 15,5                                   |
| Tesnjenje                                    | Brez                                                         |

### Okolje

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Standardi                                 | IEC 61869-2<br>VDE 0414 |
| Certifikati izdelkov                      | EAC[RETURN]CE           |
| IP stopnja zaščite                        | IP20                    |
| Relativna vlažnost                        | 0...95 %                |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...60 °C             |

## Embalažna enota

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Embalažna enota Paketa 1 | PCE       |
| Število enot v Paketu 1  | 1         |
| Paket 1 Višina           | 7,000 Cm  |
| Paket 1 Širina           | 7,000 Cm  |
| Paket 1 Dolžina          | 9,000 Cm  |
| Paket 1 Teža             | 320 G     |
| Embalažna enota Paketa 2 | S03       |
| Število enot v Paketu 2  | 35        |
| Paket 2 Višina           | 30,000 Cm |
| Paket 2 Širina           | 30,000 Cm |
| Paket 2 Dolžina          | 40,000 Cm |
| Paket 2 Teža             | 11,641 Kg |

## Trajnost ponudbe

|                                |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium                                                                                                                                        |
| Uredba REACH                   |  Izjava REACH                                                               |
| Direktiva EU ROHS              | Skladno z izjemami                                                                                                                                           |
| Brez živega srebra             | Da                                                                                                                                                           |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      |  Izjava O RoHS Za Kitajsko                                                  |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  Da                                                                         |
| OEE0                           | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |