

Product data sheet

Characteristics

NSYCAC228RMF

Strešna odzr. reš. - izr. 228 x 228 mm - zun.
dim. 90x340x340 mm - IP54



Glavno

Skupina izdelkov	ClimaSys
Izdelek	ClimaSys CA
Združljivost serije/ obsega	Prisma Prisma P
Izdelek ali sestavni del	Zgornji pokrov
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatek za toplotno upravljanje
Destinacija dodatkov/ ločenih delov	ClimaSys ventilacijski sistem
Lokacija montaže	Na vrhu omare
Način pritrdjevanja	S pritrditvijo elementa
Sestava naprave	1 Pokrov 1 Pritrdilni elementi

Komplementarno

Material	Jeklo
Barva	Pokrov: Siva (RAL 7035)
Površinska obdelava	Epoksi-poliesterski prah
Dimenzije izreza	228 x 228 mm
Teža izdelka	4,6 Kg
Višina	Zunanji: 340 mm
Širina	Zunanji: 340 mm
Globina	Zunanji: 90 mm
IP stopnja zaščite	IP54

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	12,0 Cm
Paket 1 Širina	34,5 Cm
Paket 1 Dolžina	35,0 Cm
Paket 1 Teža	4,6 Kg
Embalažna enota Paketa 2	PAM
Število enot v Paketu 2	60
Paket 2 Višina	125,0 Cm
Paket 2 Širina	100,0 Cm
Paket 2 Dolžina	120,0 Cm
Paket 2 Teža	296,0 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------