

Product data sheet

Characteristics

NSYCRN68300

Omara Spacial CRN brez montažne plošče
V600xŠ800xG300 IP66 IK10 RAL7035



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Ime izdelka	Spacial CRN
Aplikacija	Večnamenski
Kategorija	Compact omara
Nominalna višina omare	600 Mm
Nominalna širina omare	800 Mm
Nominalna globina omare	300 Mm
Tip namestitvenega dodatka	Stenski
Sestava naprave	1 Ohišje 1 Vrata 1 Ključavnica 2 Plošča kableske uvodnice: Dno
Tip vrat	Navaden
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče

Komplementarno

Body type	Sides made from a single folded section Nazaj, varjeno z dvojn timer profilom, tvori zaščitenozatesnjeno območje
Število vrat	Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen (120 °)
Tip ključavnice	3 mm ključavnica dvojne zbiralke
Tip plošče z uvodnicami	Standard
Dostopnost za delovanje	Spredaj
Odstranljivi deli	Vrata S tečaji Plošča kableske uvodnice Z vijaki
Material	Ohišje: Jeklo
Površinska obdelava	Epoksi-poliesterski prah
Barva	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Certifikati izdelkov	cUL[RETURN]UL[RETURN]DNV-GL
Teža izdelka	21,28 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 v skladu s/zIEC 62262

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	31,000 Cm
Paket 1 Širina	62,000 Cm
Paket 1 Dolžina	81,000 Cm
Paket 1 Teža	22,973 Kg

Embalažna enota Paketa 2	PAM
Število enot v Paketu 2	12
Paket 2 Višina	220,000 Cm
Paket 2 Širina	100,000 Cm
Paket 2 Dolžina	120,000 Cm
Paket 2 Teža	288,676 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------