

Product data sheet

Characteristics

NSYFPLS5472G

Poliestrski hrbtni del omare PLS 54 x 72 x 13,5 cm



Glavno

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa PLS
Kratko ime naprave	PLS
Tip omare/ohišja	Večnamenski
Kategorija	Izolacijski modularni zadnji
Nominal height	540 Mm
Nominal width	720 Mm
Nominal depth	135 Mm
Montaža omare	Stensko montirano
Sestava naprave	1 Zadnji del Na omari
Tip ohišja	En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova	Brez

Komplementarno

Material	Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Ohišje Siva RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 NEMA 4X Klasifikacija NEMA 13
Certifikati izdelkov	UL

Okolje

Razred električne izolacije	Razred II
IP stopnja zaščite	IP66 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK09 IEC 62262
Požarna odpornost	960 °C v skladu s/z IEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-30...70 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	15,0 Cm
Paket 1 Širina	74,0 Cm
Paket 1 Dolžina	56,0 Cm
Paket 1 Teža	4,857 Kg
Embalažna enota Paketa 2	CAR
Število enot v Paketu 2	7
Paket 2 Višina	100,5 Cm
Paket 2 Širina	55,5 Cm
Paket 2 Dolžina	73,0 Cm
Paket 2 Teža	35,999 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni