


Product data sheet

Characteristics

NSYMM126

Montažna plošča V 150 x Š 200 mm iz galvanizirane pločevine



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del	Montažna plošča
Aplikacija naprave	Večnamenski
Nominalne dimenzije omare	- H: 1200 mm W: 600 mm
Lokacija montaže	Neposredna pritrditev na zadnji del Step slide
Opis montažne plošče	Navaden
Združljivost serije/obsega	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X
Količina na set/komplet	Komplet 1
Material	Galvanizirano jeklo

Komplementarno

Način pritrdjevanja	Privijačene kovice M8 S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev	180 Kg
Višina	1150 Mm
Širina	550 Mm
Debelina	1,8 Mm
Teža izdelka	12,767 Kg
Variantna posebnost	Z ohišjema H1200 x W1200

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	1,27 Cm
Paket 1 Širina	55,88 Cm
Paket 1 Dolžina	115,32 Cm
Paket 1 Teža	12,56 Kg
Embalažna enota Paketa 2	P12
Število enot v Paketu 2	12
Paket 2 Višina	56 Cm
Paket 2 Širina	80 Cm
Paket 2 Dolžina	120 Cm
Paket 2 Teža	153,204 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------