

Product data sheet

Characteristics

NSYPLAZ7124G

Stoj. om. iz pol. razl. PLAZ s podnožjem in odprtim sp. delom 750x1250x420 IP54



Glavno

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa PLA
Tip omare/ohišja	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Različica	PLAZ
Nominal height	750 Mm
Nominal width	1250 Mm
Nominal depth	420 Mm
Montaža omare	Stoječe
Sestava naprave	1 Zgornji del 1 Spodnji del 2 Stranski del 2 Vrata 2 Zadnja plošča 1 Podstavek

Komplementarno

Tip ohišja	Zapečateni zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
Tip vrat	Navaden Spređaj
Število vrat	2 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani	Desno in levo (120 °)
Tip ključavnice	2-točkovna ključavnica z ročico, 5 mm dvojni jeziček
Dostopnost za delovanje	Dno Spređaj Zadaj
Odstranljivi deli	Vrata S tečaji Zadnja plošča S pritrditvijo elementa
Material	Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Certifikati izdelkov	Veritas
Razred električne izolacije	Razred II

Okolje

IP stopnja zaščite	IP54 v skladu s/z IEC 60529 (Podnožje tipa z odprtim dnom)
IK stopnja zaščite	IK10 v skladu s/z IEC 62262 (Navadna vrata)
Požarna odpornost	960 °C v skladu s/z IEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...90 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	81,5 Cm
Paket 1 Širina	128,0 Cm
Paket 1 Dolžina	45,0 Cm

Paket 1 Teža	46,334 Kg
Embalažna enota Paketa 2	PAL
Število enot v Paketu 2	4
Paket 2 Višina	129 Cm
Paket 2 Širina	100 Cm
Paket 2 Dolžina	174 Cm
Paket 2 Teža	154 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni