

Product data sheet

Characteristics

NSYPMP45120

Delna montažna plošča za kontrolno mizo Š
1200 mm - V 447 x Š 1105 mm



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del	Montažna plošča
Aplikacija naprave	Večnamenski
Nazivne mere omare	-
Lokacija montaže	Na prilagoditvenih letvah Zgornji del konzole
Opis montažne plošče	Navaden
Združljivost serije/ obsega	Spacial Spacial SD
Količina na set/komplet	Komplet 1
Material	Galvanizirano jeklo

Komplementarno

Način pritrdjevanja	Z vijaki - vrsta vijakaM3 - Reža lokacija Z vijaki - vrsta vijakaM6 - Reža lokacija S pritrditvijo elementa - Pritrdilni nosilec lokacija
Višina	400 Mm
Širina	Nazivna: 1200 mm Realno: 1050 mm
Debelina	25 Mm
Variantna posebnost	Naroči sklop 4 prilagoditvenih letev in 4 pritrdilnih nosilcev

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,0 Cm
Paket 1 Širina	46,0 Cm
Paket 1 Dolžina	112,0 Cm
Paket 1 Teža	11,5 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija	
Garancija	18 mesecev