

Product data sheet

Characteristics

NSYS3HD6425

Spacial S3HD zunanja robustna omara - V 653
x Š 400 x G 280 - IP66



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Ime izdelka	Spacial S3HD
Tip namestitve	Večnamenski
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Zunanja težka naloga
Kategorija	Compact omara
Enclosure nominal height with canopy	653 Mm
Canopy nominalna višina	53 Mm
Nominalna širina omare	400 Mm
Enclosure nominal depth with canopy	280 Mm
Nominalna globina ohišja/omare	250 Mm
Tip vrat	Navaden
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Cable gland plate type	Navaden aluminij
Tip namestitvenega dodatka	Stenski
Sestava naprave	1 Ohišje 1 Vrata 1 Ključavnica 1 Blokada vrat 1 Nadstrešek 1 Plošča kableske uvednice 1 Dokumentni žep
Certification	UL UL 508 A 2007[RETURN]Bureau Veritas IEC 61969-3 2011[RETURN]Bureau Veritas IEC 61439-5 2010[RETURN]DEKRA IEC 62208 2011[RETURN]Bureau Veritas ISO 12944 2007

Komplementarno

Body type	Prednja letev v obliki žlebov, dvojna debelina Enodelno ohišje
Število vrat	Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen (120 °)
Tip ključavnice	3-točkovna ključavnica, 3 mm dvojna zbiralka
Dostopnost za delovanje	Spredaj
Odstranljivi deli	Vrata S tečaji
Maximum lifting load	200 Kg
Material	Jeklo z antikorozijsko oblogo
Površinska obdelava	Omara Poliestrski prah
Barva	Siva (RAL 7035)
Teža izdelka	13,732 Kg
Standardi	IEC 61439-5 IEC 61969-3 IEC 62208 UL 508 A

Okolje

IP stopnja zaščite	IP66 Zaščita omare IEC 60529 Razred 2
IK stopnja zaščite	IK10 v skladu s/zIEC 62262
Podnebne vzdržljivosti	C4H v skladu s/zISO 12944 720 h Solna megla
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-45...80 °C IEC 61969-3 Razred 1
Corrosion withstand	90...100 % 40 °C conforming to ISO 12944 C4H
Environmental withstand	Sončno sevanje: Razred 1 Do 1120 W/m v skladu s/zIEC 61969-3:2011 Prenese okoliški zrak: Razred 1 Do 180 km/h v skladu s/zIEC 61969-3:2011 Preskus ultravijolične degradacije: Razred 1 v skladu s/zISO 4892-2:2013 Nastajanje ledu in slane: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011 Fauna and flora withstand: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011 : Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Thermal management options	Ventilator 1500 W 60 dB

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	29,5 Cm
Paket 1 Širina	42,0 Cm
Paket 1 Dolžina	61,5 Cm
Paket 1 Teža	13,732 Kg
Embalažna enota Paketa 2	P12
Število enot v Paketu 2	16
Paket 2 Višina	185,0 Cm
Paket 2 Širina	80,0 Cm
Paket 2 Dolžina	120,0 Cm
Paket 2 Teža	234,2 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni