

Product data sheet

Characteristics

NSYS3X12830

Spacial S3X nerjaveča 304L, obdelana s Scotch Brite®, V1200xŠ800xG300 mm



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Ime izdelka	Spacial S3X
Tip omare/ohišja	Večnamenski
Kategorija	Compact omara
Nominal height	1200 Mm
Nominal width	800 Mm
Nominal depth	300 Mm
Product installation	Stenski
Sestava naprave	1 Ohišje 1 Okrepljen zvrtni okvir Vrata 1 Vrata 2 Ključavnica Vrata

Komplementarno

Tip ohišja	Enodelno ohišje, Križna struktura Žlebasto oblikovana prednja letev
Tip vrat	Navaden
Število vrat	Spredaj 1
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen (120 °)
Tip ključavnice	2 točkovna ključavnici, 3 mm dvojni jeziček
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Type of gland plate	Brez plošče kableske tesnilke
Dostopnost za delovanje	Spredaj
Odstranljivi deli	Vrata S tečaji
Material	Ohišje in vrata Nerjaveče jeklo 304L Ključavnica Zamak Tečaj Nerjaveče jeklo
Površinska obdelava	Ohišje in vrata Scotch-Brite® brušeno Ključavnica Kromirano
Teža izdelka	43 Kg

Okolje

Standardi	IEC 62208
Certifikati izdelkov	UL 508 tip A[RETURN]CAN/CSA 22
IP stopnja zaščite	IP66 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 IEC 62262
Okoljske značilnosti	Korozivni Specifična higiena

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	32,000 Cm
Paket 1 Širina	81,000 Cm
Paket 1 Dolžina	121,000 Cm

Paket 1 Teža	43,451 Kg
Embalažna enota Paketa 2	PAM
Število enot v Paketu 2	4
Paket 2 Višina	160,000 Cm
Paket 2 Širina	100,000 Cm
Paket 2 Dolžina	120,000 Cm
Paket 2 Teža	186,804 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------