

Product data sheet

Characteristics

NSYSF1810602DP

Omara z montažno ploščo Spacial SF - sestavljena - 1800 x 1000 x 600 mm



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Razširjena ponudba	Spacial SF
Aplikacija	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Nominalna višina omare	1800 Mm
Nominalna širina omare	1000 Mm
Nominalna globina omare	600 Mm
Montaža omare	Stoječe
Sestava naprave	2 Drsne letve 4 Nosilec namestitvene plošče 1 Struktura 1 Zadnja plošča 1 Streha 1 Montažna plošča 2 Vrata 1 Zaklepni sistem z ročico 1 Blokirni sistem: Leva vrata

Komplementarno

Strukturni tip	Plošče in vrata, vgrajena v strukturo Oblikovan iz ene sekcije Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Odpiranje vrat na strani	Levo (120 °) Desna (120 °)
Tip vrat	Navaden Spređaj
Opis montažne plošče	Navaden
Tip plošče z uvednicami	Brez plošče kableske tesnilke
Tip ključavnice	4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiranke Prednja desna vrata
Število vrat	Spređaj: 2 vrata(-a)
Dostopnost za delovanje	Spređaj Zadaj Strani omare
Odstranljivi deli	Vrata Z vijaki Tečaj Montažna plošča Z vijaki Nosilec namestitvene plošče Zadnja plošča Z vijaki Streha Z vijaki Nosilec namestitvene plošče Z vijaki Drsna letev Z vijaki
Material	Okvir: Galvanizirano jeklo Stebrički: Galvanizirano jeklo Vrata: Jeklena pločevina Plošče: Jeklena pločevina Tečaj: Zamak Ročica: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Površinska obdelava	Epoksi-poliesterski prah
Barva	Omara: Siva (RAL 7035) Ročica: Črna (RAL 9005)
Teža izdelka	159,122 Kg

Okolje

Standardi	IEC 62208
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 3R/12
IP stopnja zaščite	IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 v skladu s/zIEC 62262

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	69,0 Cm
Paket 1 Širina	104,5 Cm
Paket 1 Dolžina	193,0 Cm
Paket 1 Teža	149,0 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------