

Product data sheet

Characteristics

NSYSF20680M

Predeljena omara Spacial SF - sestavljena -
2000 x 600 x 800 mm



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Razširjena ponudba	Spacial SFM
Aplikacija	Razdrobljena aplikacija
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Nominalna višina omare	2000 Mm
Nominalna širina omare	600 Mm
Nominalna globina omare	800 Mm
Montaža omare	Stoječe
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Zmanjša uničujoče učinke kratkega stika Izolacija krmiljenja naprave
Sestava naprave	1 Struktura 1 Zadnja plošča 1 Streha 2 Vmesne prečke 2 Plošče za modularnost: Zgornji in spodnji

Komplementarno

Strukturni tip	Plošče in vrata, vgrajena v strukturo Oblikovan iz ene sekcije Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Tip plošče z uvodnicami	Brez plošče kabelske tesnilke
Dostopnost za delovanje	Strani omare Spredaj Zadaj
Odstranljivi deli	Zadnja plošča Z vijaki Streha Z vijaki
Material	Okvir: Galvanizirano jeklo Stebrički: Galvanizirano jeklo Plošče: Jeklena pločevina Tečaj: Zamak
Površinska obdelava	Epoksi-poliesterski prah
Barva	Siva (RAL 7035)

Okolje

Standardi	IEC 62208
-----------	-----------

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	64,5 Cm
Paket 1 Širina	89,0 Cm
Paket 1 Dolžina	213,0 Cm
Paket 1 Teža	74,0 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------