


Product data sheet

Characteristics

NSYSF20880E

Elektronska omara Spacial SF - sestavljena -
2000 x 800 x 800 mm



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Razširjena ponudba	Spacial SF-E
Aplikacija	Elektronski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Nominalna višina omare	2000 Mm
Nominalna širina omare	800 Mm
Nominalna globina omare	800 Mm
Montaža omare	Stoječe
Sestava naprave	1 Struktura 1 Zaklepni sistem z ročico: Vrata 1 Streha 2 Vrata Spredaj in zadaj 2 Stranice

Komplementarno

Strukturni tip	Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem Oblikovan iz ene sekcije Perforirana struktura z naklonom 25 mm Plošče in vrata, vgrajena v strukturo
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen (120 °)
Tip vrat	Navaden Spredaj Zastekljena Zadaj
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Tip plošče z uvodnicami	Brez plošče kabelske tesnilke
Tip ključavnice	4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke Prednja in zadnja vrata
Število vrat	Spredaj in zadaj 2
Dostopnost za delovanje	Zadaj Spredaj Strani omare
Odstranljivi deli	Vrata Z vijaki Tečaj Streha Z vijaki Stranski panel Z vijaki
Material	Okvir: Galvanizirano jeklo Stebrički: Galvanizirano jeklo Vrata: Jeklena pločevina Plošče: Jeklena pločevina Tečaj: Zamak Ročica: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Površinska obdelava	Epoksi-poliesterski prah
Barva	Omara: Siva (RAL 7035) Ročica: Črna (RAL 9005)

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company Schneider Electric. This information is not intended to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

Standardi	IEC 62208
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 3R/12
IP stopnja zaščite	IP55 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 IEC 62262 Prozornih vrat) IK10 IEC 62262 Navadnih vrat)

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	84,5 Cm
Paket 1 Širina	89,0 Cm
Paket 1 Dolžina	213,0 Cm
Paket 1 Teža	151,0 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------