


Product data sheet

Characteristics

NSYSF221060

Spacial SF omara brez montažne plošče - sestavljena - 2200 x 1000 x 600 mm



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Razširjena ponudba	Spacial SF
Aplikacija	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Nominalna višina omare	2200 Mm
Nominalna širina omare	1000 Mm
Nominalna globina omare	600 Mm
Montaža omare	Stoječe
Sestava naprave	2 Drsne letve 4 Nosilec namestitvene plošče 1 Struktura 1 Vrata 1 Zaklepni sistem z ročico: Vrata 1 Zadnja plošča 1 Streha

Komplementarno

Strukturni tip	Plošče in vrata, vgrajena v strukturo Perforirana struktura z naklonom 25 mm Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem Oblikovan iz ene sekcije
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen (120 °)
Tip vrat	Navaden Spređaj
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Tip plošče z uvodnicami	Brez plošče kabliske tesnilke
Tip ključavnice	4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke Prednja vrata
Število vrat	Spređaj: 1 vrata(-a)
Dostopnost za delovanje	Strani omare Zadaj Spređaj
Odstranljivi deli	Vrata Z vijaki Tečaj Zadnja plošča Z vijaki Streha Z vijaki Nosilec namestitvene plošče Z vijaki Drsna letev Z vijaki
Material	Okvir: Galvanizirano jeklo Stebrički: Galvanizirano jeklo Vrata: Jeklena pločevina Plošče: Jeklena pločevina Tečaj: Zamak Ročica: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Površinska obdelava	Epoksi-poliesterski prah
Barva	Omara: Siva (RAL 7035) Ročica: Črna (RAL 9005)
Teža izdelka	143,1 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

Standardi	IEC 62208
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 3R/12
IP stopnja zaščite	IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 v skladu s/zIEC 62262

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	69,0 Cm
Paket 1 Širina	104,5 Cm
Paket 1 Dolžina	233,0 Cm
Paket 1 Teža	126,0 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------