

Product data sheet

Characteristics

NSYSF22880P

Omara z montažno ploščo Spacial SF - sestavljena - 2200 x 800 x 800 mm



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Razširjena ponudba	Spacial SF
Aplikacija	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Nominalna višina omare	2200 Mm
Nominalna širina omare	800 Mm
Nominalna globina omare	800 Mm
Montaža omare	Stoječe
Sestava naprave	2 Drsne letve 4 Nosilec namestitvene plošče 1 Struktura 1 Vrata 1 Zaklepni sistem z ročico: Vrata 1 Zadnja plošča 1 Streha 1 Montažna plošča

Komplementarno

Strukturni tip	Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem Oblikovan iz ene sekcije Plošče in vrata, vgrajena v strukturo Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen (120 °)
Tip vrat	Navaden Spređaj
Opis montažne plošče	Navaden
Tip plošče z uvodnicami	Brez plošče kabske tesnilke
Tip ključavnice	4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke Prednja vrata
Število vrat	Spređaj: 1 vrata(-a)
Dostopnost za delovanje	Strani omare Zadaj Spređaj
Odstranljivi deli	Vrata Z vijaki Tečaj Montažna plošča Z vijaki Nosilec namestitvene plošče Zadnja plošča Z vijaki Streha Z vijaki Nosilec namestitvene plošče Z vijaki Drsna letev Z vijaki
Material	Okvir: Galvanizirano jeklo Stebrički: Galvanizirano jeklo Vrata: Jeklena pločevina Plošče: Jeklena pločevina Tečaj: Zamak Ročica: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Površinska obdelava	Epoksi-poliesterski prah
Barva	Omara: Siva (RAL 7035) Ročica: Črna (RAL 9005)
Teža izdelka	155,494 Kg

Okolje

Standardi	IEC 62208
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 3R/12
IP stopnja zaščite	IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 v skladu s/zIEC 62262

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	233,0 Cm
Paket 1 Širina	84,5 Cm
Paket 1 Dolžina	89,0 Cm
Paket 1 Teža	155,494 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------