

Product data sheet

Characteristics

NSYSFX18640

Omara iz nerj. jekla SFX 304L, V 1800 x Š 600 x G 400 mm, obd. s Scotch Brite®.



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Ime izdelka	Spacial SFX
Tip omare/ohišja	Večnamenski
Kategorija	Primerna omara
Nominal height	1800 Mm
Nominal width	600 Mm
Nominal depth	400 Mm
Product installation	Stoječe
Sestava naprave	1 Struktura 1 Zaklepni sistem z ročico Vrata 4 Nosilec namestitvene plošče 1 Plošča kabselske uvodnice 1 Vrata z okrepljenim okvirjem

Komplementarno

Tip ohišja	Zložena in zvarjena enodelna konstrukcija Integrirana zadnja plošča
Tip vrat	Navaden
Število vrat	Spredaj 1
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen (120 °)
Tip ključavnice	3-točkovna ključavnica, ročica s 5 mm vložkom dvojne zbiralke
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Type of gland plate	Navaden
Dostopnost za delovanje	Stran Spredaj
Odstranljivi deli	Vrata S tečaji Nosilec namestitvene plošče Z vijaki Plošča kabselske uvodnice S sponkami
Material	Struktura in vrata Nerjaveče jeklo 304L Ročica Zamak Tečaj Nerjaveče jeklo
Površinska obdelava	Omara Scotch-Brite® brušeno Ročica Pobarvano
Teža izdelka	80 Kg

Okolje

Standardi	IEC 62208 NEMA 4X
Certifikati izdelkov	UL
IP stopnja zaščite	IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 IEC 62262
Okoljske značilnosti	Specifična higiena Korozivni

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	50,0 Cm
Paket 1 Širina	65,0 Cm
Paket 1 Dolžina	192,0 Cm
Paket 1 Teža	70,0 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------