

Product data sheet

Characteristics

NSYSM2012502DP

Kompaktna omara z montažno ploščo Spacial
SM - 2000 x 1200 x 500 mm



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Ime izdelka	Spacial SM
Izdelek ali sestavni del	Compact omara
Aplikacija	Večnamenski
Tip namestitvenega dodatka	Stoječe
Sestava naprave	1 Ohišje 2 Vrata 2 Plošča kableske uvodnice 1 Zaklepni sistem z ročico: Vrata 1 Blokirni sistem: Leva vrata 4 Nosilec namestitvene plošče 1 Montažna plošča
Odstranljivi deli	Vrata Z vijaki Tečaj Montažna plošča Z vijaki Nosilec namestitvene plošče Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
Nominalna višina omare	2000 Mm
Nominalna širina omare	1200 Mm
Nominalna globina omare	500 Mm

Komplementarno

Število vrat	Spredaj 2
Odpiranje vrat na strani	Levo (120 °) Desna (120 °)
Tip vrat	Navaden
Tip ključavnice	4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke
Tip ohišja	Enodelno ohišje, z zvarjeno zadnjo ploščo Prednji del tvori tog okvir z varjenimi vogali
Opis montažne plošče	Navaden
Tip plošče z uvodnicami	Standard
Kabelski vhod	1 vhod
Material	Montažna plošča: Galvanizirano jeklo Ohišje Jeklena pločevina Vrata: Jeklena pločevina Tečaj: Zamak
Površinska obdelava	Epoksi-poliesterski prah
Barva	Omara: Siva (RAL 7035) Ročica: Črna (RAL 9005)
Dostopnost za delovanje	Spredaj
Teža izdelka	194,5 Kg

Okolje

Standardi	IEC 62208
Certifikati izdelkov	BV[RETURN]DNV[RETURN]UL
IK stopnja zaščite	IK10 v skladu s/z IEC 62262
IP stopnja zaščite	IP55 v skladu s/z IEC 60529

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	213,000 Cm
Paket 1 Širina	124,000 Cm
Paket 1 Dolžina	58,500 Cm
Paket 1 Teža	193,691 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------