


Product data sheet

Characteristics

NSYSPS12100

Stransko podnožje Spacial SF - 100 x 600 x 1200 mm



Pregled

Dobavni rok	Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
-------------	--

Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del	Bočna plošča podstavka
Aplikacija	Elektronski
Nominal dimensions of the housing	-
Sestava naprave	Pritrdilni elementi 4 Vogalni pokrov 2 Stranski panel
Združljivost serije/obsega	Spacial Spacial SF
Montažna podpora	Prednji podstavek

Komplementarno

Način pritrdjevanja	Z vijaki
Barva	Siva RAL 7022)
Površinska obdelava (finish)	Epoksi-poliesterski prah
Višina	100 Mm
Širina	Nazivna: 1200 mm

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 (Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite	IK10

Embalazna enota

Embalazna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,8 Cm
Paket 1 Širina	10,8 Cm
Paket 1 Dolžina	104,8 Cm
Paket 1 Teža	3,928 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------