


Product data sheet

Characteristics

NSYTRR62PE

Lineryg ozem. prik. blok - 6 mm² enojna raven
vzmet 1 x 1 - zeleno-rumen



Glavno

Skupina izdelkov	Lineryg
Ime izdelka	Lineryg TR
Izdelek ali sestavni del	Priključni blok
Kratko ime naprave	TRR
Tip bloka priključka	Zaščitna ozemljitev
Nivo terminalnega bloka	1
Montažni način	Konektor za spenjanje
Nominalni presek	6 Mm ²
Dolžina	69,5 Mm
Barva	Zelena-rumena
Količina na set/komplet	Komplet 50

Komplementarno

Širina	8,2 Mm
Višina	43,5 Mm
Povezave - terminali	1 x Vzmetni terminal Dovod 1 x Vzmetni terminal Odvod
Number of connections	2
Priključni položaj	Zgoraj
Število merilnih vhodov	2
Prečni prerez kabla	0,2...10 Mm ² , Trden 0,2...6 Mm ² , Prilagodljiv S kabelskim koncem 0,2...6 Mm ² , Prilagodljiv Brez konca kabla
Dolžina blankiranja žice	12 Mm
Tip orodja	Povezava: Ploščati izvijač Odklop: Ploščati izvijač
Material	Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Dielektrične izgube	0,01 Pri 1 MHz IEC 60250 0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3,7 Pri 1 MHz
Upornost	10000 MΩ.M IEC 60093 10000 MΩ.M VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju	500 CTI (> 400 kV) IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena	V0 0,8 mm UL 94
Teža izdelka	23,3 G
Združljivost serije/obsega	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Združljivost izdelkov	Spacial omare

Okolje

Certifikati izdelkov	EAC[RETURN]IEC-Ex[RETURN]LR[RETURN]GL[RETURN]ATEX[RETURN]cURus[RETURN]VDE[RETURN]CSA[RE
Dielektrična trdnost	1000 V v skladu s/z IEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...130 °C IEC 60216-1 -40...130 °C VDE 0304-T21

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	6,500 Cm
Paket 1 Širina	11,000 Cm
Paket 1 Dolžina	31,000 Cm
Paket 1 Teža	22,000 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	50
Paket 2 Višina	6,500 Cm
Paket 2 Širina	11,000 Cm
Paket 2 Dolžina	31,000 Cm
Paket 2 Teža	1,165 Kg
Embalažna enota Paketa 3	S02
Število enot v Paketu 3	200
Paket 3 Višina	15,000 Cm
Paket 3 Širina	30,000 Cm
Paket 3 Dolžina	40,000 Cm
Paket 3 Teža	4,992 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------