


Product data sheet

Characteristics

NSYTRV43PE

Lineryg ozem. prik. blok - 4 mm² enojna raven
1 x 2 vijak - zeleno-rumen



Glavno

Skupina izdelkov	Lineryg
Ime izdelka	Lineryg TR
Izdelek ali sestavni del	Priključni blok
Kratko ime naprave	TRV
Tip bloka priključka	Zaščitna ozemljitev
Nivo terminalnega bloka	1
Montažni način	Konektor za spenjanje
Nominalni presek	4 Mm ²
Dolžina	57,8 Mm
Barva	Zelena-rumena
Količina na set/komplet	Komplet 50

Komplementarno

Širina	6,2 Mm
Višina	47,5 Mm
Povezave - terminali	1 x Vijadni priključek Dovod 2 x Vijadni priključek Odvod
Number of connections	3
Priključni položaj	Stranska
Število merilnih vhodov	2
Prečni prerez kabla	0,14...6 Mm ² , Trden 0,2...4 Mm ² , Prilagodljiv S kabelskim koncem 0,14...6 Mm ² , Prilagodljiv Brez konca kabla
Zatezni moment	0,6...0,8 N.M
Dolžina blankiranja žice	9 Mm
Tip orodja	Povezava: Izvijač Odklop: Izvijač
Material	Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Dielektrične izgube	0,01 Pri 1 MHz IEC 60250 0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3,7 Pri 1 MHz
Upornost	10000 MΩ.M IEC 60093 10000 MΩ.M VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju	500 CTI (> 400 kV) IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena	V0 0,8 mm UL 94
Teža izdelka	17,8 G
Združljivost serije/obsega	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Združljivost izdelkov	Spacial omare

Okolje

Certifikati izdelkov	LR[RETURN]DNV[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]GL[RETURN]IEC-Ex[RETURN]cURus[RETURN]ATEX
Dielektrična trdnost	1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...130 °C v skladu s/zIEC 60216-1 -40...130 °C v skladu s/zVDE 0304-T21

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,3 Cm
Paket 1 Širina	6,5 Cm
Paket 1 Dolžina	31,8 Cm
Paket 1 Teža	17 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	50
Paket 2 Višina	5,3 Cm
Paket 2 Širina	6,5 Cm
Paket 2 Dolžina	31,8 Cm
Paket 2 Teža	888 G
Embalažna enota Paketa 3	S02
Število enot v Paketu 3	400
Paket 3 Višina	15 Cm
Paket 3 Širina	30 Cm
Paket 3 Dolžina	40 Cm
Paket 3 Teža	7,468 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------