


Product data sheet

Characteristics

PKX32M434

Gnezdni vtič PratiKa - raven - 32 A - 3P + E -
380 do 415 V AC - IP44



Glavno

Skupina izdelkov	Mureva
Izdelek ali sestavni del	Wander plug
Kratko ime naprave	Mureva zatič
Vtič, kategorija vtičnice	Nizka napetost
Opis polov	3P + E
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje	Raven
Maksimalni [In] nazivni tok	32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	380 do 415 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca	6 h
Vtič, material vtičnice	Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Obojka: Medenina
Povezave - terminali	Hitra povezava
Presek kabla	2,5...6 Mm²
Zumanji premer kabla	11,5...21 Mm
Kabelski vhod	Fair lead Kabelska uvodnica
Vrsta navoja	Pg 21
Teža izdelka	0,236 Kg
Višina	152 Mm
Širina	76 Mm
Globina	76 Mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Rdeča

Okolje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP stopnja zaščite	IP44 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 v skladu s/z EN 62262
Požarna odpornost	850 °C v skladu s/z IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,6 Cm
Paket 1 Širina	6,2 Cm
Paket 1 Dolžina	16,1 Cm
Paket 1 Teža	230,0 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	12,0 Cm
Paket 2 Širina	26,4 Cm
Paket 2 Dolžina	26,8 Cm
Paket 2 Teža	2,45 Kg
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	30
Paket 3 Višina	30,0 Cm
Paket 3 Širina	30,0 Cm
Paket 3 Dolžina	40,0 Cm
Paket 3 Teža	7,838 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------