

Product data sheet

Characteristics

PRA16324

Neprosojna vrata za omaro Pragma - 3 x 24 modulov



Glavno

Skupina izdelkov	Pragma
Izdelek ali sestavni del	Vrata
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za omaro
Tržni segment	Majhno komercialno Stanovanjska

Komplementarno

Montaža omare	Podometna Nadometna
Številka ključa	Številka, ki jo je treba navesti
Tip prednjega pokrova	Navaden
Odpiranje vrat na strani	Desna ali leva
Število horizontalnih vrstic	3
9 mm rastri	48
Število 18 mm modulov v vrstici	24
Skupno število 18 mm modulov	72
Installation description	Nadometna montaža Podometna montaža
Material omare	Kovinski
Širina	550 Mm
Višina	600 Mm
Globina	20 Mm
Barva	Bela (RAL 9016)

Okolje

Požarna odpornost	750 °C
IP stopnja zaščite	IP40
IK stopnja zaščite	IK09
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...60 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	7,000 Cm
Paket 1 Širina	65,000 Cm
Paket 1 Dolžina	69,000 Cm
Paket 1 Teža	4,000 Kg

Embalažna enota Paketa 2	P12
Število enot v Paketu 2	20
Paket 2 Višina	120,000 Cm
Paket 2 Širina	80,000 Cm
Paket 2 Dolžina	120,000 Cm
Paket 2 Teža	113,800 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------