

Product data sheet

Characteristics

RPZF3

Podnožje RPZ - mešan kontakt - 16 A - 250 V -
vijačna objemka za rele RXM3



Glavno

Serijska izdelka	Harmony elektromehanski releji
Kratko ime naprave	RPZ
Izdelek ali sestavni del	Vtičnica
Združljivost izdelkov	Vtični rele RPM z3 C/O kontakt
Tip kontakta in sestava	3 C/O
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	< 250 V

Komplementarno

Oblika zatiča	Ploščat
Razporeditev kontaktnih priključkov	Mešano
Zatezni moment	< 1 N.m za M3.5 izvijač(i)
Način pritrdjevanja	Z vijakom (Panel/plošča) Konektor za spenjanje (35 mm simetrična DIN letev)
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV
Prenapetostna kategorija	III
Stopnja onesnaženosti	3
Prodaja na nedeljivo količino	10
Širina	40 Mm
Teža izdelka	0,072 Kg

Okolje

Priključki - terminali	- Vijačni priključki, Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² / AWG 2 do AWG 14 - Vijačni priključki, Trden kabelBrez konca kabla 1 x 0,5 do 1 x 1,5 mm² / AWG 20 do AWG 16 - Vijačni priključki, Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² / AWG 2 do AWG 14 - Vijačni priključki, Trden kabelBrez konca kabla 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² / AWG 20 do AWG 16
IP stopnja zaščite	IP20 v skladu s/IEC 60529
Dielektrična trdnost	2500 V
Standardi	IEC 61984
Certifikati izdelkov	CSA[RETURN]UL
Oznaka	CE
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...55 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	3,0 Cm
Paket 1 Širina	4,0 Cm
Paket 1 Dolžina	8,5 Cm
Paket 1 Teža	77,0 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	6,3 Cm
Paket 2 Širina	12 Cm
Paket 2 Dolžina	20,2 Cm
Paket 2 Teža	770 G
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	150
Paket 3 Višina	30 Cm
Paket 3 Širina	30 Cm
Paket 3 Dolžina	40 Cm
Paket 3 Teža	12,45 Kg

Trajnost ponudbe


Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------


Dimensions

mm
in.



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp

Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.