

Product data sheet

Characteristics

VCCF01

TeSys Vario - ločilno stikalo za izklop v sili - 20 A - zadnja stran ohišja



Glavno

Ponudba	TeSys
Ime izdelka	TeSys VARIO
Kratko ime naprave	VCCF
Tip izdelka	Ločilno stikalo za zaustavitev v sili

Komplementarno

Sestava naprave	Ročica Stikalo Razširitev gredi
Mounting Support	Ročica Vrata Stikalo Simetrična letev Stikalo Plošča
Mounting Method	Z 4 vijaki Ročica S sponkami Stikalo Z vijaki Stikalo
Performance Level	Visoka zmogljivost
Opis polov	3P
Tip in sestava kontaktov	3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	11 KW 690 V AC-23A) 3 KW 230 do 240 V AC-3) 4 KW 400 do 415 V AC-3) 5,5 KW 500 V AC-3) 7,5 KW 500 V AC-23A) 7,5 KW 690 V AC-3) 4 KW 230 do 240 V AC-23A) 5,5 KW 400 do 415 V AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	11 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	20 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	16 A
Making Capacity (I Rms)	200 A 400 V AC-21A 200 A 400 V AC-22A 200 A 400 V AC-23A
Breaking Capacity	200 A 400 V AC-21A) 200 A 400 V AC-22A) 200 A 400 V AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 KA 400 V 20 A aM 10 KA 400 V 20 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	1 KA 400 V Pri Ipeak
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	300 A 400 V 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 KV
Suitability for Isolation	Da

Tip omrežja	AC DC
Prekinitveni razred obratovanja	30
Tip nadzora	Vrtljivja ročica
Rotary Handle Mounting Style	Podaljšan
Handle Color	Rdeča
Handle Front Plate Color	Rumena
Rotary Handle Padlocking	1 do 3 ključavnice 4...8 mm
Označevanje	0 - 1
Mehanska vzdržljivost	100000 Ciklov
Electrical Durability	100000 Ciklov AC-21 30000 Ciklov DC-1 do 5
IEC Terminal Connection	Močnostni tokokrog Vijačni priključki 10 mm² Trden Močnostni tokokrog Vijačni priključki 6 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Tightening Torque	Močnostni tokokrog 2,1 N.m Vijačni priključki
Base Dimension	60 x 60 mm
Višina	74 Mm
Širina	60 Mm
Teža izdelka	0,527 Kg

Okolje

Standardi	IEC 60947-3
Certifikati izdelka	CSA[RETURN]CCC[RETURN]GL[RETURN]UL[RETURN]UKCA
Stopnja zaščite	IP20 v skladu s/zIEC 60529 IP65
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Vibracije 10 do 150 Hz (1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6 Šoki 11 ms (30 Gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura zraka v okolici za delovanje	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C IEC 60695-2-1
Kompatibilnostna koda	Glavno ločilno stikalo

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	25,000 Cm
Paket 1 Širina	8,800 Cm
Paket 1 Dolžina	7,500 Cm
Paket 1 Teža	343,900 G
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	15
Paket 2 Višina	30,000 Cm
Paket 2 Širina	30,000 Cm
Paket 2 Dolžina	40,000 Cm
Paket 2 Teža	5,616 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka

Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC	Da
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------