


Product data sheet

Characteristics

VW3A7735

Zaviralni upornik - 8 Ohmov - 1,1 kW - IP20



Glavno

Združljivost skupine izdelkov	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340 Altivar Machine ATV320
Izdelek ali sestavni del	Zavorni upor
Ohmska vrednost	8 Ohm
[Ue] Nazivna operativna napetost	24 V DC 250 V AC

Komplementarno

Združljivost izdelkov	Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 55 kW 380 do 480 V Cikel luči Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 15 kW 200 do 240 V Cikel luči Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 55 kW 380 do 480 V Cikel luči Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 15 kW 200 do 240 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 45 kW 380 do 480 V Cikel luči Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 11 kW 200 do 240 V
Obratovalni cikel	Cikel luči (Težka) <0,8 s zaviranje z150 % zavorni navoj for a 40 s cikel Cikel luči (Normalno) <0,8 s zaviranje z120 % zavorni navoj for a 40 s cikel Srednje dolg cikel (Normalno) <4 s zaviranje z135 % zavorni navoj for a 40 s cikel Srednje dolg cikel (Težka) <4 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Povprečna moč je na voljo	1,1 KW pri50 °C
Električna povezava	Priključek, zmogljivost priključkov:<= 35 mm² / AWG 3 zaPogon Priključek, zmogljivost priključkov:<= 4 mm² / AWG 10 zaKrmilno stikalo za temperaturo
Tip zaščite	Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom pri120 °C
Širina	190 Mm
Višina	640 Mm
Globina	180 Mm
Teža izdelka	4,5 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...50 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	25,000 Cm
Paket 1 Širina	20,000 Cm
Paket 1 Dolžina	65,000 Cm


Paket 1 Teža	5,342 Kg
Embalažna enota Paketa 2	P06
Število enot v Paketu 2	6
Paket 2 Višina	75,000 Cm
Paket 2 Širina	60,000 Cm
Paket 2 Dolžina	80,000 Cm
Paket 2 Teža	40,552 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Dimensions

Right Side and Front View



Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
190	180	640	170	380	6.6 x 9

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
7.48	7.09	25.20	6.69	14.96	0.26 x 0.35

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

mm
in.



Recommended Schema

1 Braking Resistor




A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors



A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC