


Product data sheet

Characteristics

XB4BD912R470K

Glava Ø 22 + namestitvena osnova +
potenciometer 470 K



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del	Potenciometer
Kratko ime naprave	XB4
Tip glave	Standard
Predstavitev naprave	Kompletni izdelek

Komplementarno

Material roba	Kromirana kovina
Montažni premer	22,5 Mm
Združljivost izdelkov	Ø 6 mm gred
Prodaja na nedeljivo količino	1
CAD celotna širina	30 Mm
CAD celotna višina	47 Mm
CAD celotna globina	82 Mm
Teža izdelka	0,095 Kg
Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Razred električnega udara	Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66 v skladu s/zIEC 60529 IP69 v skladu s/zIEC 60529 IP69K v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa pri 55 °C, razdalja : 0,1 m
IK stopnja zaščite	IK06 v skladu s/zIEC 50102
Standardi	IEC 60947-1 CSA C22.2 št. 14 UL 508
Certifikati izdelkov	CSA[RETURN]BV[RETURN]UL naveden
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Profil operatorja	Nagrbnčen gumb, Z (Bela)
[Us] Nazivna napajalna napetost	<= 30 V AC <= 42 V DC
Nazivna moč v W	0,26 W pri 70 °C
Natančnost notranjega pretvornega upora	+/-10%
Potenciometrična karakteristika	Linearno
Mehanska vzdržljivost	50000 Ciklov
Ohmska vrednost	470000 Ohm
Material	Kermeta
Odpornost proti vibracijam	5 gn (f = 2...500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6

Odporno proti udarcu	30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27 50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Glavna skupina	Potenciometer
Skupina izdelkov	Potenciometer z gumbom
Barva označevanja	Bela


Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,300 Cm
Paket 1 Širina	4,300 Cm
Paket 1 Dolžina	8,800 Cm
Paket 1 Teža	104,000 G
Embalažna enota Paketa 2	S02
Število enot v Paketu 2	40
Paket 2 Višina	15,000 Cm
Paket 2 Širina	30,000 Cm
Paket 2 Dolžina	40,000 Cm
Paket 2 Teža	4,570 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.


Dimensions




e: Panel thickness: 1 mm to 6 mm / 0.03 in. to 0.24 in

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Terminals or Plug-in Connectors




Connection by Faston Connectors



Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26

Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3₀^{+0.4}) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in.₀^{+0.016})