

Product data sheet

Characteristics

XD2AL231

Kompletna krmilna palica - Ø 30 - 2 smeri - 1
C/O na smer



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XD2
Izdelek ali sestavni del	Kompletna krmilna ročica
Kratko ime naprave	XD2
Montažni premer	30 Mm
Material roba	Kromirana kovina

Komplementarno

Pozicijske informacije za operaterja	Vsi položaji
Zareza na smer	1
Smerne informacije za operaterja	2 smeri
Tip kontakta in sestava	1 C/O za hitro ukrepanje
Kratkostična zaščita	10 A gG (gl) Neozed Varovalka modula EN/IEC 60947-5-1
Priključki - terminali	Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 1,5 mm ² Z ali brez konca kabla Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 2,5 mm ² Z ali brez konca kabla
Električna vzdržljivost	1000000 Ciklov, AC-15 pri 230 V, stopnja/hitrost delovanja; 3600 cik/h, faktor obremenitve: 0,5 v skladu s/z EN/IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, AC-15 pri 127 V, stopnja/hitrost delovanja; 3600 cik/h, faktor obremenitve: 0,5 v skladu s/z EN/IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, DC-13 pri 24 V, stopnja/hitrost delovanja; 3600 cik/h, faktor obremenitve: 0,5 v skladu s/z EN/IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, DC-13 pri 48 V, stopnja/hitrost delovanja; 3600 cik/h, faktor obremenitve: 0,5 v skladu s/z EN/IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, DC-13 pri 120 V, stopnja/hitrost delovanja; 3600 cik/h, faktor obremenitve: 0,5 v skladu s/z EN/IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, AC-15 pri 48 V, stopnja/hitrost delovanja; 3600 cik/h, faktor obremenitve: 0,5 v skladu s/z EN/IEC 60947-5-1 dodatek C
Oznaka kontaktne kode	A600-Q600
Prenapetostna kategorija	Razred I v skladu s/z IEC 61140
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Središče za pritrditev	60 x 100 mm
Povratek	1 Do 0 položaja
Višina	161 Mm
Globina	68 Mm
Teža izdelka	0,23 Kg

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	CSA
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C

Odpornost proti vibracijam	25 gn (f = 10...500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	8,5 Cm
Paket 1 Širina	8,3 Cm
Paket 1 Dolžina	17,5 Cm
Paket 1 Teža	275,0 G

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.