

Product data sheet

Characteristics

XSDH607339

Induktivni senzor XSD 80x80x40 - plastika - Sn
60 mm - 12 do 48 V DC - priklj.



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije	Glavni namen
Tip senzorja	Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Ime senzorja	XSD
Zasnova senzorja	Oblika 80 x 80 x 40
Velikost	40 mm
Tip ohišja	Fiksen
Material omare	Plastika
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tehnika ožičenja	4-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	60 Mm
Diskretni izhod funkcija	1 NO + 1 NC
Diskretni izhod tip	PNP
Električna povezava	Terminali z vijakno objemko
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 48 V DC
IP stopnja zaščite	IP67

Komplementarno

Detection face	Čelni
Detector flush mounting acceptance	Brez podometne montaže
Material	Plastika
Prednji material	Plastika
Tip izhodnega tokokroga	DC
Kabelska uvodnica	1 vhod za kabel Pg 13,5
Preklopna zmogljivost v mA	<= 200 mA
Preklopna frekvenca	<= 50 Hz
Oznaka	CE
Globina	40 Mm
Višina	100 Mm
Širina	80 Mm

Okolje

Certifikati izdelkov	CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company Schneider Electric. This information is not intended to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,8 Cm
Paket 1 Širina	15,1 Cm
Paket 1 Dolžina	9,0 Cm
Paket 1 Teža	494,0 G
Embalažna enota Paketa 2	S02
Število enot v Paketu 2	11
Paket 2 Višina	15 Cm
Paket 2 Širina	30 Cm
Paket 2 Dolžina	40 Cm
Paket 2 Teža	5,78 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------