

Product data sheet

Characteristics

XVBC2G8

Ø 70 mm osvetlitvena enota - stalna - rumena - IP65 - 120 V



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XVB Universal
Izdelek ali sestavni del	Indikator sklopa
Tip signalnega svetilnika	Osvetlitvena enota
Tip signalizacije	Stalno
Montažni premer	70 Mm
Ime komponente	XVBC
Material	Polikarbonat
Izvor svetlobe	Integrirana LED, Rumena
Tip žarnice	Zaščiten LED
[Us] Nazivna napajalna napetost	120 V AC

Komplementarno

Slog sestavljanja	Sestava na strani stranke, do 5 enot
Priključki - terminali	Vijačni priključki, <= 1 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V v skladu s/zIEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti	0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
Poraba toka	< 17 mA AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV v skladu s/zIEC 60947-1
CAD celotna širina	70 Mm
CAD celotna višina	63 Mm
CAD celotna globina	70 Mm
Teža izdelka	0,15 Kg

Okolje

Stopnja onesnaženosti	2
Certifikati izdelkov	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 št. 14[RETURN]UL 508
Standardi	IEC 60947-5-1
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Razred električnega udara	Razred I Na nosilni cevi v skladu s/zIEC 61140 Razred II Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite	IP65 Na pritrditvenem podnožju XVBZ0. v skladu s/zIEC 60529 IP66 Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA	Tip 4X v skladu s/zUL (Notranja)

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	8,0 Cm
Paket 1 Širina	8,0 Cm
Paket 1 Dolžina	9,5 Cm
Paket 1 Teža	138,0 G

Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	36
Paket 2 Višina	30,0 Cm
Paket 2 Širina	30,0 Cm
Paket 2 Dolžina	40,0 Cm
Paket 2 Teža	5,744 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.


Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.




- (1) Base unit XVBC21, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) Cover (supplied with XVBC21 base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”)	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.



- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) “Flash” unit, to be ordered separately

Number of illuminated or audible signalling units other than "flash" tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06