

## Product data sheet

### Characteristics

## XVC4M4

40-mm sign. semafor., vpet v ROGB pol, 100 do 240 V AC



### Glavno

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Serijska izdelka          | Harmony XVC4                                                                    |
| Izdelek ali sestavni del  | Kompletni predožičeni monolitni signalni semafor                                |
| Tip signalnega svetilnika | 4 osvetlitvene enote                                                            |
| Zvočno signaliziranje     | Brez                                                                            |
| Montažni premer           | 40 Mm                                                                           |
| Ime komponente            | XVC                                                                             |
| Kratko ime naprave        | XVC                                                                             |
| Izvor svetlobe            | LED Stalno Rdeča<br>LED Stalno Oranžna<br>LED Stalno Zelena<br>LED Stalno Modra |
| Tip napajalnega tokokroga | AC                                                                              |

### Komplementarno

|                                              |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                     | Polikarbonat: Osvetlitvena enota<br>ABS: Osnovna enota<br>PBT + ABS (UL94-V0): Zgornji pokrov<br>PSR (-kromirano): Podporna cev |
| Lokacija montaže                             | Na nosilni cevjo, 17 mm                                                                                                         |
| Montaža izdelka                              | Na nosilni cevjo, 17 mm                                                                                                         |
| [Us] Nazivna napajalna npetost               | 100 do 240 V                                                                                                                    |
| [Us] Nazivna napajalna npetost               | 100 do 240 V                                                                                                                    |
| Presek kabla                                 | 0,83 Mm <sup>2</sup><br>0,33 Mm <sup>2</sup>                                                                                    |
| Presek AWG                                   | AWG 18<br>AWG 22                                                                                                                |
| Dolžina kabla                                | 450 Mm                                                                                                                          |
| Oznaka                                       | CE                                                                                                                              |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 4 KV                                                                                                                            |
| Poraba toka                                  | 75 mA                                                                                                                           |
| Teža izdelka                                 | 0,81 Kg                                                                                                                         |
| Višina                                       | 672,2 Mm                                                                                                                        |

### Okolje

|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Standardi                                    | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1                             |
| Certifikati izdelkov                         | UL                                                             |
| Zaščitna obdelava                            | TC                                                             |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -35...70 °C                                                    |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -10...50 °C                                                    |
| Razred električnega udara                    | Razred I v skladu s/zEN/IEC 61140                              |
| Prenapetostna kategorija                     | Razred I v skladu s/zEN/IEC 61140                              |
| IP stopnja zaščite                           | IP23 Namestitev na vertikalno ploskev v skladu s/zEN/IEC 60529 |

## Embalažna enota

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Embalažna enota Paketa 1 | PCE       |
| Število enot v Paketu 1  | 1         |
| Paket 1 Višina           | 6,700 Cm  |
| Paket 1 Širina           | 75,500 Cm |
| Paket 1 Dolžina          | 6,700 Cm  |
| Paket 1 Teža             | 1,020 Kg  |
| Embalažna enota Paketa 2 | P06       |
| Število enot v Paketu 2  | 10        |
| Paket 2 Višina           | 77,000 Cm |
| Paket 2 Širina           | 80,000 Cm |
| Paket 2 Dolžina          | 60,000 Cm |
| Paket 2 Teža             | 18,700 Kg |

## Trajnost ponudbe

|                                |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)                                                                    |
| Brez živega srebra             | Da                                                                                                                                                           |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>                                                                                                                    |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                           |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>                                                                                                                      |
| Profil krožnega gospodarstva   | <a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>                                                                                                        |
| OEE0                           | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |


## Pogodbena garancija

|           |            |
|-----------|------------|
| Garancija | 18 mesecev |
|-----------|------------|

## Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

### Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b1 dimension.



| No. of illuminated units | b1 Without buzzer (mm) | b1 Without buzzer (in.) |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 stage                  | 567.20                 | 22.33                   |
| 2 stages                 | 602.20                 | 23.71                   |
| 3 stages                 | 637.20                 | 25.09                   |
| 4 stages                 | 672.20                 | 26.46                   |
| 5 stages                 | 707.20                 | 27.84                   |

## Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

## Support Tube Mounting

