

Product data sheet

Characteristics

XVMC35

Osvetl. enota - Ø 45 - rum. - BA 15d - žarnica ni vključena - 230 V AC DC



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XVM
Izdelek ali sestavni del	Indikator sklopa
Tip signalnega svetilnika	Osvetlitvena enota
Ime komponente	XVM
Izvor svetlobe	Žarnica ni vključena, Oranžna
Tip žarnice	Žareče zBA 15d baza Super svetla LED Cev za razelektritev bliskavice
[Us] Nazivna napajalna napetost	<= 230 V AC/DC

Komplementarno

Montažni premer	45 Mm
Slog sestavljanja	Sestava na strani stranke
Maksimalna izgube moči v W	5 W
Priključki - terminali	Vijačne sponke, 1 x 0,325 do 1 x 1,5 mm ²
Oznaka	CE
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V v skladu s/zIEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti	0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV v skladu s/zIEC 60947-1
Svetlost	650 Cd/M ²
CAD celotna širina	47 Mm
CAD celotna višina	65 Mm
CAD celotna globina	47 Mm
Teža izdelka	0,04 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	CCC
Standardi	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
IP stopnja zaščite	IP40 Katerikoli položaj razen navpičen v skladu s/zIEC 60529 IP42 Vertikalni položaj v skladu s/zIEC 60529
Razred električnega udara	Razred I Pritrjevanje z aluminijasto cevjo v skladu s/zIEC 60947-1 Razred I Pritrjevanje z aluminijasto cevjo v skladu s/zIEC 60947-5-1 Razred I Pritrjevanje z aluminijasto cevjo v skladu s/zIEC 61140 Razred II Osnovna montaža v skladu s/zIEC 60947-1 Razred II Osnovna montaža v skladu s/zIEC 60947-5-1 Razred II Osnovna montaža v skladu s/zIEC 61140
Zaščitna obdelava	TC

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,100 Cm
Paket 1 Širina	7,200 Cm
Paket 1 Dolžina	10,100 Cm
Paket 1 Teža	48,000 G
Embalažna enota Paketa 2	S01
Število enot v Paketu 2	25
Paket 2 Višina	15,000 Cm
Paket 2 Širina	15,000 Cm
Paket 2 Dolžina	40,000 Cm
Paket 2 Teža	1,440 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.


Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Customer Assembled Tower Light

Dimensions

Below drawing shows a tower light with 3 illuminated stages. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.



- (1) Cover (included with base unit XVMC21/C29•)
- (2) Illuminated unit
- (3) Base unit XVMC21 (without buzzer) or XVMC29• (with buzzer), to be ordered separately
- (4) Fixing base XVMZ0•/Z0•T, to be ordered separately

Number of illuminated units (ref. 2)	b in mm	b in in.
1	127	5.00
2	192	7.56
3	257	10.12
4	322	12.68
5	387	15.24