

Product data sheet

Characteristics

XZCP1169L5

Predhodno ožičeni konekt. XZ - ravni, ženski - M12 - 4-zatični - kabel PUR 5 m



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Pred-ožičeni priključki
Ime serije	Glavni namen

Komplementarno

Električna povezava	Ravni ženski konektor M12, 4 zatiči (vključen ozemljitveni zatič)
Pritrditev kablanskega konektorja	Screw-on
Material okvirja	Kovinski
Stanje LED	Brez
Dolžina kabla	5 M
Zunanji premer kabla	5,7 Mm
Sestava kablov	4 x 0,34 mm ²
Material izolacije žice	PUR
[Ue] Nazivna operativna napetost	250 V AC 300 V DC
Maksimalni [In] nazivni tok	4 A
Kontaktna upornost	5000 MOhm
Minimalni izolacijski upor	1 GΩ
Teža izdelka	0,26 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP69K IP65 IP67
Certifikati izdelkov	CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...80 °C Statično -5...80 °C Upogibanje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	3,000 Cm
Paket 1 Širina	16,900 Cm
Paket 1 Dolžina	17,700 Cm
Paket 1 Teža	155,000 G

Embalažna enota Paketa 2	S02
Število enot v Paketu 2	20
Paket 2 Višina	15,000 Cm
Paket 2 Širina	30,000 Cm
Paket 2 Dolžina	40,000 Cm
Paket 2 Teža	3,556 Kg


Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Pogodbena garancija


Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Dimensions



Connections and Schemes

Connector



BU : Blue
BN : Brown
BK : Black
Y/G : Yellow / Green