

Product data sheet

Characteristics

ZBA333

Zelen pokrov z oznako START za krožno tipko
Ø 22



Glavno

Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Označevanje opreme
Tip dodatkov/ločenih delov	Označene kapice tipke
Destinacija dodatkov/ ločenih delov	Glava tipke
Jezik	Angleščina
Označevanje	Bela Start
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče	Zelena
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Količina na set/komplet	Komplet 1
Prodaja na nedeljivo količino	10
Teža izdelka	0,001 Kg

Komplementarno

Združljivost skupine izdelkov	Harmony XB5 Harmony XAL Harmony XB4
Profil operaterja	Podometna
Glavna skupina	Tipka

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,500 Cm
Paket 1 Širina	3,500 Cm
Paket 1 Dolžina	5,400 Cm
Paket 1 Teža	0,900 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	4,500 Cm
Paket 2 Širina	3,500 Cm
Paket 2 Dolžina	5,400 Cm
Paket 2 Teža	17,000 G
Embalažna enota Paketa 3	S02
Število enot v Paketu 3	550
Paket 3 Višina	15,000 Cm
Paket 3 Širina	30,000 Cm
Paket 3 Dolžina	40,000 Cm
Paket 3 Teža	1,361 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------