

Product data sheet

Characteristics

ZBVB34

Blok z zeleno lučko za Ø 22 LED lučka 24 V, vtični priključek



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB4 Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del	Svetlobni blok
Kratko ime naprave	ZBV
Prodaja na nedeljivo količino	5
Priključki - terminali	Vtični konektor
Tip signalizacije	Stalno
Izvor svetlobe	Zaščitena LED
Grlo žarnice	Integrirana LED
Napeljava svetlobnega bloka	Neposredna
Barva vira svetlobe	Zelena
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V AC/DC pri 50/60 Hz

Komplementarno

Teža izdelka	0,016 Kg
Omejitve napajalne napetosti	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Poraba toka	18 mA
Življenjska doba	100000 H Pri nazivni napetosti in 25 °C
Prenapetostna vzdržljivost	1 KV v skladu s/z IEC 61000-4-5
Montaža bloka	Prednja montaža
Koda električne sestave	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1

Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
IP stopnja zaščite	IP20 v skladu s/z IEC 60529
Standardi	EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1

Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom	2 KV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na elektromagnetna polja	10 V/M v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na elektrostatično razelektritev	6 KV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2 8 KV V prostem zraku (v izolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektromagnetne emisije	Razred B v skladu s/zIEC 55011
[Us] Nazivna napajalna npetost	24 V

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,6 Cm
Paket 1 Širina	4,4 Cm
Paket 1 Dolžina	5,4 Cm
Paket 1 Teža	8 G
Embalažna enota Paketa 2	CAR
Število enot v Paketu 2	5
Paket 2 Višina	5,6 Cm
Paket 2 Širina	4,4 Cm
Paket 2 Dolžina	5,4 Cm
Paket 2 Teža	42 G
Embalažna enota Paketa 3	S02
Število enot v Paketu 3	200
Paket 3 Višina	15 Cm
Paket 3 Širina	30 Cm
Paket 3 Dolžina	40 Cm
Paket 3 Teža	2,135 Kg

Trajnost ponudbe


Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar

