

Product data sheet

Characteristics

ZCE21

Glava omejitvenega stikala ZCE - vzvod
valjnega bata z vodoravno usmerjenostjo





Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCE
Tip glave	Glava bata
Združljivost izdelkov	XCKD XCKP XCMD XCKT

Povezano ohišje	ZCMD39L1 ZCT21N12 ZCD27 ZCMD21L5 ZCD35 ZCMD21C12 ZCD31 ZCT21G11 ZCMD25L5 ZCMD41L2 ZCP27 ZCMD29L1 ZCD26 ZCMD21L08U78 ZCP35 ZCT27P16 ZCMD29L5 ZCP28 ZCD25 ZCD21 ZCP37 ZCMD21L08R12 ZCMD81L1 ZCMD25L1 ZCT25G11 ZCT28G11 ZCMD29C12 ZCT26N12 ZCT27G11 ZCMD41L5 ZCMD21M12 ZCD37 ZCP29M12 ZCMD21L2 ZCT21P16 ZCD29M12 ZCMD37L2 ZCT26G11 ZCP29 ZCT28N12 ZCD28 ZCMD29L2 ZCMD21L1 ZCMD25L2 ZCMD81L2 ZCT25N12 ZCP21M12 ZCP21 ZCMD39L2 ZCMD61M12 ZCMD61C12 ZCMD81L5 ZCD39 ZCT28P16 ZCD29 ZCP39 ZCP25 ZCD21M12 ZCT27N12 ZCMD37L5 ZCT25P16 ZCP31 ZCMD37L1 ZCP26 ZCT26P16 ZCMD39L5 ZCMD41L1 ZCMD69C12
Gibanje operativne glave	Linearno
Tip upravljanja	Valjični vzvod bata Povratna vzmet Termoplastično
Tip pristopa	Bočni pristop, 1 smer

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S 30° odmikom
Pozitivna odprtina	Z

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	1,61 Cm
Paket 1 Širina	2,266 Cm
Paket 1 Dolžina	3,723 Cm
Paket 1 Teža	20 G
Embalažna enota Paketa 2	BB2
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	34 Cm
Paket 2 Širina	188 Cm
Paket 2 Dolžina	229 Cm
Paket 2 Teža	230 G
Embalažna enota Paketa 3	P06
Število enot v Paketu 3	2560
Paket 3 Višina	75 Cm
Paket 3 Širina	40 Cm
Paket 3 Dolžina	80 Cm
Paket 3 Teža	81 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------