

Product data sheet

Characteristics

ZCKJ7D

Ohišje omej. stik. ZCKJ - fiksno - brez zaslona - 2NC - počas. prek. - M12



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCKJ
Tip ohišja	Fiksen
Združljivost izdelkov	XCKJ
Povezana glava	ZCKE65 ZCKE66 ZCKE619 ZCKE05 ZCKE61 ZCKE23 ZCKE62 ZCKE06 ZCKE21 ZCKE64 ZCKE67 ZCKE63 ZCKE629 ZCKE08
Material ohišja	Kovinski
Število polov	2
Tip kontakta in sestava	2 NC
Premik kontakta	Slow-break, simultaneous
Število korakov	1 1 položaj
Material kontaktov	Posrebrni kontakti

Komplementarno

Lokalni zaslon	Brez
Električna povezava	Moški konektor M12, 5 zatičev
Pozitivna odprtina	Z
Minimalna hitrost aktiviranja	6 M/Min
[Ie] nazivni obratovalni tok	3 A pri 240 V, AC-15, A300 v skladu s/IEC 60947-5-1 dodatek A 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q300 v skladu s/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok	10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	60 V 3) IEC 60947-1 Kontaktni blok
Maksimalna odpornost na terminalih	0,25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV v skladu s/IEC 60664 6 KV v skladu s/IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina	40 Mm
Višina	77 Mm
Globina	44 Mm
Teža izdelka	0,31 Kg
Opis priključka ISO št. 1	(11-12)NC (21-22)NC

Okolje

IP stopnja zaščite	IP66
IK stopnja zaščite	IK07
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard 10...120 °C Visoka temperatura -40...70 °C Nizka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...120 °C
Okoljske značilnosti	Visoka temperatura Standard Nizka temperatura

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,000 Cm
Paket 1 Širina	7,000 Cm
Paket 1 Dolžina	12,500 Cm
Paket 1 Teža	316,000 G
Embalažna enota Paketa 2	S01
Število enot v Paketu 2	15
Paket 2 Višina	15 Cm
Paket 2 Širina	15 Cm
Paket 2 Dolžina	40 Cm
Paket 2 Teža	4,884 Kg
Embalažna enota Paketa 3	P06
Število enot v Paketu 3	480
Paket 3 Višina	75,000 Cm
Paket 3 Širina	80,000 Cm
Paket 3 Dolžina	60,000 Cm
Paket 3 Teža	164,288 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------