

Product data sheet

Characteristics

ZCP68

Ohišje omejitvenega stikala ZCP - kompaktno - 2NO - počasna prekinitev

Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni kompaktni
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCP
Zasnova	Compact
Tip ohišja	Fiksen
Povezana glava	ZCE63 ZCE13 ZCE06 ZCE14 ZCE21 ZCE24 ZCE07 ZCE08 ZCE66 ZCEH0 ZCE11 ZCE64 ZCE27 ZCE65 ZCE28 ZCE62 ZCEH2 ZCE05 ZCE01 ZCE10 ZCE02 ZCE67 ZCE29
Material ohišja	Zamak
Število polov	2
Tip kontakta in sestava	2 NO
Premik kontakta	Slow-break, simultaneous

Komplementarno

Povezana komponenta povezave	ZCDEP20 ZCDEP16 ZCDEG13 ZCDEF12 ZCDEG11 ZCDEN12
Električna povezava	Terminali z vijakno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm ²
Kontaktna izolacijska oblika	ZB
Material kontaktov	Pozlačeni kontakti
Pozitivna odprtina	Brez
Minimalna hitrost aktiviranja	6 M/S
Oznaka kontaktne kode	B300, AC-15 (U _e = 240 V), I _e = 1,5 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A R300, DC-13 (U _e = 250 V), I _e = 0,1 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	300 VUL 508 500 V 3)IEC 60947-1 300 VCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV v skladu s/IEC 60664 6 KV v skladu s/IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	10 A Modul Tailna varovalka gG

Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina	31 Mm
Višina	65 Mm
Globina	30 Mm

Okolje

Združljivost izdelkov	XCKP
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,2 Cm
Paket 1 Širina	4,2 Cm
Paket 1 Dolžina	7,8 Cm
Paket 1 Teža	62 G

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
-------------------	--

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------