

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

33222 prekidač Compact NS630bL - 630 A - 3P - fiksni - bez zaštitne jedinice



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact
Grupa proizvoda	ComPact NS630b ... 1600
Kratko ime uređaja	Compact NS630bL
Tip proizvoda ili komponente	Osnovni ram
Primena uređaja	Razvod električne energije
Number of poles	3P
[In] nazivna struja do 65 °C	630 A pri 50 °C
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe	Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	130 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 150 KA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 150 KA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 100 kA Icu pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Performance level	L 150 KA 415 V AC
Tip upravljanja	Ručica Zakretna ručica
Način montiranja	Fiksno

Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	100 KA pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija) 130 KA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija) 150 KA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija) 150 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (ručna manipulacija)
Mehanička trajnost	10000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
Električna trajnost	2000 Ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2 3000 Ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2 3000 Ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2 4000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
Snaga gubitaka	15 W
Nosači za montažu	Zadnja ploča
Povezivanje	70 mm
Tip zaštite	Bez zaštite
Height (H)	327 mm
Width (W)	210 mm
Depth (D)	147 mm

Okruženje

Standardi	IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda	LCIE[RETURN]ASTA[RETURN]ASEFA
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK07 u skladu sa EN 50102
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	37,0 cm
Package 1 Width	39,0 cm
Package 1 Length	23,0 cm
Package 1 Weight	12,225 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------