


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LA4KC1B

TeSys K - modul za prigušenje - ograničenje
napona u oba smera - 12...24 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LA4K
Tip proizvoda ili komponente	Prigušivač
Kompatibilnost proizvoda	LP1K LP4K CA3K

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Prednja strana
Način montiranja	Sistemom na klik
Tehnologija prigušenja	Dvosmerna dioda za ograničenje napona
Napon upravljačkog kola	12...24 V DC
Maksimalni vršni napon	2 Uc
Lokalna signalizacija	LED
Količina po setu	Set od 5
Visina	26 mm
Širina	6 mm
Dubina	22 mm
Masa proizvoda	0,01 kg

Okruženje

Standardi	UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	UL[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]UKCA
Ip stepen zaštite	IP2x u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman	TC u skladu sa IEC 60068 TC u skladu sa DIN 50016
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,8 cm
Package 1 Width	2,8 cm
Package 1 Length	4,2 cm
Package 1 Weight	5 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	2,8 cm
Package 2 Width	5,2 cm
Package 2 Length	4,3 cm
Package 2 Weight	27 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	420
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,657 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------