


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LGY412560

Linergy DS - vijčani razvodni blok 4P - 125A -
60 izvoda



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Ime proizvoda	Linergy DS
Tip proizvoda ili komponente	Razvodni blok

Dopunske informacije

Nosači za montažu	DIN šina
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman
Broj polova	4P
Izvodi razvodnog bloka	4 x 15 izvoda
[ue] nazivni napon	230 V AC faza/N 440 V AC faza/faza
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[ie] nazivna radna struja	125 A pri 40 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	4,2 kA za 1 s
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	28 kA
Povezivanje - priključci	Napajanje: vijčani priključak 1 kabl(ovi) 10...35 mm ² kruti Napajanje: vijčani priključak 1 kabl(ovi) 6...35 mm ² fleksibilni sa Razvod napajanja: vijčani priključak 3 kabl(ovi) 6...35 mm ² kruti Razvod napajanja: vijčani priključak 3 kabl(ovi) 4...25 mm ² fleksibilni sa Razvod napajanja: vijčani priključak 11 kabl(ovi) 1,5...16 mm ² kruti Razvod napajanja: vijčani priključak 11 kabl(ovi) 1,5...10 mm ² fleksibilni sa
Moment pritezanja	Razvod napajanja: 2 N.m ravan odvijač 6,5 mm Razvod napajanja: 2 N.m PZ2 odvijač 6,5 mm Napajanje: 2,5 N.m ravan odvijač 9,5 mm Napajanje: 2,5 N.m PZ2 odvijač 9,5 mm Razvod napajanja: 2 N.m ravan odvijač 8,5 mm Razvod napajanja: 2 N.m PZ2 odvijač 8,5 mm
9 mm redovi	20
Visina	100 mm
Širina	174 mm
Dubina	50,5 mm
Masa proizvoda	0,562 kg
Boja	Bela (RAL 9003)

Okruženje

Stepen zaprljanosti	3
Kategorija prenapona	III
Dielektrična snaga	2500 V
Standardi	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,6 cm
Package 1 Width	10,8 cm
Package 1 Length	18 cm
Package 1 Weight	613 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	15,763 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	45 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	134,6 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------