


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LGY416048

Linergy DS - vijčani razvodni blok 4P - 160A -
48 izvoda



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Ime proizvoda	Linergy DS
Tip proizvoda ili komponente	Razvodni blok

Dopunske informacije

Nosači za montažu	DIN šina
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman
Broj polova	4P
Izvodi razvodnog bloka	4 x 12 izvoda
[ue] nazivni napon	230 V AC faza/N 440 V AC faza/faza
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[ie] nazivna radna struja	160 A pri 40 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	8,4 kA za 1 s
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	36 kA
Povezivanje - priključci	Razvod napajanja: vijčani priključak 8 kabl(ovi) 2,5...25 mm ² kruti Razvod napajanja: vijčani priključak 8 kabl(ovi) 1,5...16 mm ² fleksibilni sa Razvod napajanja: vijčani priključak 3 kabl(ovi) 4...25 mm ² fleksibilni sa Napajanje: vijčani priključak 1 kabl(ovi) 25...70 mm ² kruti Napajanje: vijčani priključak 1 kabl(ovi) 16...50 mm ² fleksibilni sa Razvod napajanja: vijčani priključak 3 kabl(ovi) 10...35 mm ² kruti
Moment pritezanja	Razvod napajanja: 2 N.m ravan odvijač 7,5 mm Razvod napajanja: 2 N.m PZ2 odvijač 7,5 mm Napajanje: 5 N.m ravan odvijač 12 mm Napajanje: 5 N.m PZ2 odvijač 12 mm Razvod napajanja: 2,5 N.m ravan odvijač 9 mm Razvod napajanja: 2,5 N.m PZ2 odvijač 9 mm
9 mm redovi	18
Visina	100 mm
Širina	162 mm
Dubina	50,5 mm
Masa proizvoda	0,557 kg
Boja	Bela (RAL 9003)

Okruženje

Stepen zaprljanosti	3
Kategorija prenapona	III
Dielektrična snaga	2500 V
Standardi	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	10,800 cm
Package 1 Length	18,000 cm
Package 1 Weight	612,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,654 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	91,420 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------