

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LGYN1007

Lineryg - additional Neutral bar for screw distrib
block - 100 A - 7 connections



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Lineryg
Ime proizvoda	Lineryg DS
Tip proizvoda ili komponente	Modul proširenja
Češljasta sabirnica, tip pribora za razvodne priključke	Nulta sabirnica
Broj polova	1N
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje

Dopunske informacije

Izvodi razvodnog bloka	7 otvora
Nosači za montažu	Direktna montaža na zadnji deo
Način montiranja	Zavrtnjima
[ue] nazivni napon	230 V AC faza/N
[ie] nazivna radna struja	100 A pri 40 °C
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV u skladu sa EN/IEC 61439-1
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	3,5 kA za 1 s
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	20 kA
Dužina sabirnice	70 mm
9 mm redovi	7
Broj 18 mm modula	3,5
Visina	20 mm
Širina	70 mm
Dubina	35 mm
Masa proizvoda	63 g
Povezivanje - priključci	Napajanje: vijčani priključak 2 kabl(ovi) 2,5...25 mm ² kruti Napajanje: vijčani priključak 2 kabl(ovi) 1,5...16 mm ² fleksibilni sa Razvod napajanja: vijčani priključak 5 kabl(ovi) 1,5...16 mm ² kruti Razvod napajanja: vijčani priključak 5 kabl(ovi) 1,5...10 mm ² fleksibilni sa
Moment pritezanja	Napajanje: 2 N.m PZ2 odvijač 7,5 mm Napajanje: 2 N.m ravan odvijač 7,5 mm Razvod napajanja: 2 N.m PZ2 odvijač 5,5 mm Razvod napajanja: 2 N.m ravan odvijač 5,5 mm
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact

Okruženje

Standardi	EN/IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 60947-7-1
Stepen zaprljanosti	3
Kategorija prenapona	III
Dielektrična snaga	2500 V
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Boja	Bela (RAL 9003)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	11 cm
Package 1 Weight	69 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,48 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------