

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR7733038

Easy Styl, dekorativni ram, 3 modula, crni



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Crna

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Materijal	Inox
Broj modula	3 modula
Visina	86 mm
Dubina	9,5 mm
Širina	126 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	1,02 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	12,500 cm
Package 1 Weight	103,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	14,500 cm
Package 2 Length	26,000 cm
Package 2 Weight	1,088 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	11,170 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da