


# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## LV429032 zaštitna jedinica - TMD - 63 A - 3P 3d



### Osnovne informacije

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | Compact                                                                           |
| Grupa proizvoda                | ComPact NSX100...250<br>ComPact NSX100...250 DC                                   |
| Tip proizvoda ili komponente   | Zaštitna jedinica                                                                 |
| Ime zaštitne jedinice          | TM-D                                                                              |
| Tehnologija zaštitne jedinice  | Termomagnetna                                                                     |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Compact NSX100<br>Compact NSX160<br>Compact NSX250<br>Compact NSX100 DC           |
| Primena uređaja                | Razvod električne energije                                                        |
| Number of poles                | 3P                                                                                |
| Opis zaštićenih polova         | 3t                                                                                |
| Funkcija zaštitne jedinice     | Li                                                                                |
| Tip zaštite                    | L : for zaštita od preopterećenja (termičkog)<br>I : for zaštita od kratkog spoja |
| Trip unit rated current        | 63 A pri 40 °C                                                                    |
| [ue] nazivni napon             | 690 V AC 50/60 Hz<br>750 V DC                                                     |
| Tip mreže                      | AC<br>DC                                                                          |
| Mrežna frekvencija             | 50/60 Hz                                                                          |

### Dopunske informacije

|                                                           |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Podesivo                                                |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0.7...1 x In                                            |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fiksno                                                  |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 120...400 Sekundi pri 1.5 x In<br>15 sekundi pri 6 x Ir |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Fiksno                                                  |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 500 A                                                   |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Fiksno                                                  |
| Diferencijalna zaštita                                    | Bez                                                     |

### Okruženje

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Standardi                           | UL 508<br>EN/IEC 60947-2     |
| Sertifikacija proizvoda             | EAC[RETURN]Marine[RETURN]CCC |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -50...85 °C                  |

## Pakovanje

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 6,500 cm   |
| Package 1 Width              | 9,500 cm   |
| Package 1 Length             | 11,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 386,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03        |
| Number of Units in Package 2 | 28         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm  |
| Package 2 Width              | 30,000 cm  |
| Package 2 Length             | 40,000 cm  |
| Package 2 Weight             | 11,165 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P12        |
| Number of Units in Package 3 | 224        |
| Package 3 Height             | 45,000 cm  |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 120,000 cm |
| Package 3 Weight             | 101,320 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима                                                                                                                                                       |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                         |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|