

# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## LV432591

kratki poklopac priključaka - 3P - 630 A  
maksimalno



### Osnovne informacije

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip proizvoda ili komponente   | Kratki poklopci priključaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | ComPacT nova generacija Compact NSX400 nova generacija<br>ComPacT nova generacija Compact NSX630 nova generacija<br>Compact Compact NSX400<br>Compact Compact NSX630<br>ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX400 DC<br>ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija NSX630 DC<br>Compact Compact NSX400 DC<br>Compact Compact NSX630 DC<br>EasyPact EasyPact CVS400<br>EasyPact EasyPact CVS630<br>PowerPact PowerPact L |
| Pribor / posebni tip           | Pribor za instalaciju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Broj polova                    | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Količina po setu               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Dopunske informacije

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Povezivanje       | 45 mm                      |
| Ip stepen zaštite | IP40 u skladu sa IEC 60529 |

### Pakovanje

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 5,100 cm   |
| Package 1 Width              | 21,900 cm  |
| Package 1 Length             | 11,900 cm  |
| Package 1 Weight             | 114,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03        |
| Number of Units in Package 2 | 20         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm  |
| Package 2 Width              | 30,000 cm  |
| Package 2 Length             | 40,000 cm  |
| Package 2 Weight             | 2,767 kg   |
| Unit Type of Package 3       | P12        |
| Number of Units in Package 3 | 160        |
| Package 3 Height             | 50,000 cm  |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 120,000 cm |
| Package 3 Weight             | 34,136 kg  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                               |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                               |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|